

Garant**Wytaczaki eco, prawe, Ø DS: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273850 32
GTIN	4045197517500
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza.

Pasuje do:

uchwytów płytek skrawających nr 27 3886.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco-System nr **317900** – **319886** i uchwytami do ostrzy GARANT eco nr **273880** – **273891**. W zależności od konfiguracji mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30% do 50%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu D_s: 32 mm

Przesunięcie osi L₃: 18,5 mm

długość całkowita L: 250 mm

śruba: 279815 9

Opis techniczny

śruba	279815 9
Przesunięcie osi L ₃	18,5 mm
długość całkowita L	250 mm
Ø chwytu D _s	32 mm
Seria	Eco
rodzaj zastosowania	prawe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
śruba zaciskowa	279910
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500