

## Garant

### Oprawki przecinaków tokarskich eco, lewe, Szerokość trzonu / skrawania W: 20/3 mm



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273836 20/3
GTIN	4045197517340
Klasa artykułu	21W

#### Opis

##### Wykonanie:

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność. 10xw

##### wskazówka:

Maks. wymiar  $\varnothing$  = ograniczona  $\varnothing$  obrabianego przedmiotu ze względu na wykonanie.

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków.

W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Przekazywanie chłodziwa możliwe tylko w połączeniu z uchwytami GARANT eco eco-System nr 317900 – 319886.

chłodzenie wewnętrzne: tak

$\varnothing$  maks.: 60 mm

głębokość podcięcia  $t_{\text{maks}}$ : 30 mm

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 21,5 mm

długość główki  $L_1$ : 49 mm

szerokość chwytu: 20 mm

długość całkowita L: 108 mm

#### Opis techniczny

długość główki $L_1$	49 mm
Szerokość skrawania W	3 mm

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	21,5 mm
głębokość podcięcia t <sub>maks.</sub>	30 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
szerokość chwytu	20 mm
długość całkowita L	108 mm
Ø maks.	60 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
rodzaj chwytu	Uchwyt zaciskowy
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279904
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6