

Garant**Wytaczaki eco, lewe, Ø d: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273851 32
GTIN	4045197517524
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza.

Pasuje do :

uchwytów płytek skrawających nr 27 3887.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Przekazywanie środka chłodniczego jedynie w połączeniu z uchwytem GARANT eco System nr **317900 – 319886** i uchwytem do ostrzy GARANT eco nr **273880 – 273891**. W zależności od mocowania i materiału obniżyć początkowe wartości o 30 do 50%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Przesunięcie osi L₃: 18,5 mm

długość całkowita L: 250 mm

śruba: 279815 9

Opis techniczny

śruba	279815 9
Przesunięcie osi L ₃	18,5 mm
długość całkowita L	250 mm
Ø d	32 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba zaciskowa

279910

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659906 500

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx®
TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 9

279815 9