

**VBMT 160404, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Klasa artykułu	25E

Opis

VBMT 160404 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 140 - 450 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Łamacz wiórów	HQ
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,

Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia