



Śruby pierścieniowe, Ø gwintu: M36



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086472 M36
GTIN	2050001757937
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 16 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 70 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 126 mm

Ø kołnierza podstawy C: 75 mm

wymiar D: 28 mm

długość gwintu nakrętki E: 26 mm

Opis techniczny

wysokość całkowita F	128 mm
Ø pierścienia D	28 mm
masa	2,15 kg

Ø kołnierza podstawy C	75 mm
Ø zewnętrzna pierścienia B	126 mm
długość gwintu nakrętki E	26 mm
Ø gwintu	M36
Ø wewnętrzna pierścienia A	70 mm
Długość gwintu	54 mm
wymiar D	28 mm
Nośność WLL SF 4:1	16 t