

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki do przecinania, prawa, 30 sztuk, HB9035****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2707 2
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zawartość	273520 2
liczba sztuk	30
Gatunek	HB9035
Zastosowanie główne	P
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągle	nadaje się		

Karta danych

nieregularnie	nadaje się
przerywanie	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2707 2