

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki do przecinania, lewa, 30 sztuk, HB9140****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2714 2
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	30
Materiał ostrza	HM
Zawartość	273535 2
Gatunek	HB9140
Zastosowanie główne	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K

Karta danych

ciągłe	nadaje się
nieregularnie	nadaje się
przerywanie	nadaje się
maksymalnie na mokro	nadaje się

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2714 2