

**Garant****Opakowanie ekonomiczne, płytko do przecinania, neutralna, 30 sztuk, HB9140****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | GG2719 1,5    |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Klasa artykułu   | GGN           |

**Opis techniczny**

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| Szerokość skrawania W                               | 1,5 mm              |
| Zawartość                                           | 273505 1,5          |
| liczba sztuk                                        | 30                  |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne             |
| Materiał ostrza                                     | HM                  |
| Gatunek                                             | HB9140              |
| Zastosowanie główne                                 | M                   |
| Rodzaj produktu                                     | Toczenie poprzeczne |

**Dane użytkownika**

|                               | przydatność | $V_c$     | kod ISO |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------|
| Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | nadaje się  | 200 m/min | P       |
| Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | nadaje się  | 180 m/min | P       |
| Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | nadaje się  | 160 m/min | P       |
| Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | nadaje się  | 140 m/min | P       |
| Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | nadaje się  | 110 m/min | P       |

## Karta danych

|                               |                      |          |   |
|-------------------------------|----------------------|----------|---|
| żeliwo szare<br>(sferoidalne) | nadaje się warunkowo | 80 m/min | K |
| ciągle                        | nadaje się           |          |   |
| nieregularnie                 | nadaje się           |          |   |
| przerywanie                   | nadaje się           |          |   |
| maksymalnie na mokro          | nadaje się           |          |   |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2719 1,5