

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki do przecinania / wcinania, 30 sztuk, HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2731 2
GTIN	4067263097181
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Łamacz wiórów do małych Ø i redukcji siły skrawania.

Zastosowanie:

Do opravek mierzowych nr 273551 – 273558.

Opis techniczny

Zawartość	273701 2
Szerokość skrawania W	2 mm
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05 - 0,15 mm/obr,
Obszar zastosowania	Wcinanie wewnętrzne, promieniowe
Tolerancja szerokości skrawania W	±0,03 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7020
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

Karta danych

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	80 m/min	K
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2731 2