

Garant**VBGT 110301, Gatunek: HU7310**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261220 HU7310
GTIN	4045197696205
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	AM
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,1 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 4 mm
Zastosowanie główne	N
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	350 - 600 m/min
Gatunek	HU7310
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
powłoka	bez powłoki

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBGT 110301
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia