

Garant**Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 40 A = 200, Ø mocowania D1: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300285 16
GTIN	4045197283238
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

GARANT –

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	200 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø mocowania D ₁	16 mm
Ø zewn. D	48 mm
adapter	SK 40 A = 200
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągająceMazak, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągająceMori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308700 40
Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40	308740 40
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 16 mm	309900 16