

**Mahr**

**Opakowanie ekonomiczne Cyfrowe suwmiarki z dużym wyświetlaczem i pomiarem głębokości kwadratowej, zakres pomiarowy 150 mm, rozdzielczość 0,01 mm**



## Dane zamówienia

|                  |          |
|------------------|----------|
| Numer katalogowy | 404103 3 |
| GTIN             |          |
| Klasa artykułu   | 43A      |

## Opis

### Wykonanie:

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. z prostokątnym głębokościomierzem.

### w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032 na suwmiarkę. 3 x suwmiarka nr 412717 wielk. 150.

## Opis techniczny

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| odczyt               | 0,01 mm             |
| z głębokościomierzem | tak                 |
| zasilanie energią    | Zasilanie z baterii |
| Kalibracja           | A1                  |
| Norma                | ISO 13385           |

## Karta danych

|                                         |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wysokość cyfr na wyświetlaczu LC        | 11 mm                                                                                                              |
| wymiar głębokości                       | prostokątne 3,7×1,3                                                                                                |
| zapisywanie wartości pomiaru            | System MAHR Reference-Lock                                                                                         |
| odczyt                                  | 0,0005 cal                                                                                                         |
| Odchyłki pomiarowe E MPE                | ±0,03 mm                                                                                                           |
| zakres pomiarowy                        | 0 - 150 mm                                                                                                         |
| czas pracy                              | ok. 3 lat                                                                                                          |
| przełączalny odczyt                     | mm / cale                                                                                                          |
| Liczba dołączonych baterii              | 3                                                                                                                  |
| długość szczęk                          | 40 mm                                                                                                              |
| Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032                                                                                                      |
| Technika pomiarowa                      | cyfrowy                                                                                                            |
| materiał                                | Stal szlachetna, INOX                                                                                              |
| wszystkie części                        | hartowana                                                                                                          |
| Opakowanie                              | Stabilny pojemnik                                                                                                  |
| Rodzaj produktu                         | Suwmiarki uniwersalne                                                                                              |
| USP1                                    | Suwmiarka cyfrowa z dużym wyświetlaczem i prostokątnym głębokościomierzem, zakres pomiarowy 150 mm, odczyt 0,01 mm |

### Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: 404103 3