

**VBMT 160404, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Klasa artykułu	25E

**Opis**

VBMT 160404 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: HQ

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 140 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 140 m/min
Łamacz wiórów	HQ

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia