

**Garant****VBGT 110302, Gatunek: HU7310**

### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 261222 HU7310 |
| GTIN             | 4045197696212 |
| Klasa artykułu   | 21G           |

### Opis

VBGT 110302 HU7310 Gatunek: HU7310

Łamacz wiórów: AM

tolerancja: G

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 4 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 350 - 600 m/min

### Opis techniczny

|  |                    |
|--|--------------------|
| głębokość skrawania $a_p$                    | 0,1 - 4 mm         |
| promień naroża                               | 0,2 mm             |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 350 - 600 m/min    |
| Warunki skrawania                            | ciągły             |
| Łamacz wiórów                                | AM                 |
| posuw $f$                                    | 0,05 - 0,5 mm/obr, |

|   |  |
|---|--|
| Zastosowanie główne                                 | N                                      |
| Gatunek   | HU7310                                 |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca         |
| Materiał ostrza                                     | HM                                     |
| powłoka   | bez powłoki                            |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | VBGT 110302                            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2                                      |
| tolerancja  | G                                      |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |