

Garant**Noże eco, lewe, szerokość chwytu b: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273846 16
GTIN	4045197517463
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Noże systemu GARANT eco z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do ostrza.

Pasuje do :

uchwytów płytek skrawających nr 27 3880 i 27 3890.

w dostawie::

Wraz ze śrubami montażowymi.

wskazówka:

Przekazywanie środka chłodniczego jedynie w połączeniu z uchwytem GARANT eco System nr **317900 – 319886** i uchwytem do ostrzy GARANT eco nr **273880 – 273891**. W zależności od mocowania i materiału obniżyć początkowe wartości o 30 do 50%.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość główki L₁: 20,5 mm

długość całkowita L: 79 mm

śruba: 279815 9

Opis techniczny

śruba	279815 9
długość główki L ₁	20,5 mm
szerokość chwytu b	16 mm
długość całkowita L	79 mm
rodzaj zastosowania	lewe

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX20	674248 TX20
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9