

Garant**Uchwyty płytek skrawających eco wypukłe do wcinania, prawe, R promień wcięcia: 110/170mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273886 110/170
GTIN	4045197516527
Klasa artykułu	21W

Opis**Zastosowanie:**

W połączeniu z nożami GARANT eco nr **27 3840-27 3851**.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

wskazówka:

D_1 = min. \varnothing dla 1 wcięcia / D_2 = maks. \varnothing dla 1 wcięcia.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Szerokość skrawania W: 3 mm

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 13 mm

Śruby mocujące: 279815 9

Opis techniczny

minimalna \varnothing 1. podcięcia D_2	170 mm
minimalna \varnothing 1. podcięcia D_1	110 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	13 mm
Seria	Eco
Śruby mocujące	279815 9
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Szerokość skrawania W	3 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

Aksesoria

śruba zaciskowa Typ 9	279815 9
śruba zaciskowa	279910