

bimos

Obrotowe krzesło warsztatowe ESD TEXON, tapicerka tkaninowa, z kółkami, niskie, Kolor siedziska: ESD



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972711 ESD
GTIN	4099883003884
Klasa artykułu	96J

Opis

Wykonanie:

Obrotowe krzesło warsztatowe TEXON z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Całkowicie zamknięty układ mechaniczny dzięki osłonie Clean Cover; zamknięte, gładkie powierzchnie. Podstawa aluminiowa, antracytowa. Możliwości ergonomicznej regulacji: Regulacja wysokości siedziska, technologia Auto-Motion (oparcie i siedzisko poruszają się synchronicznie z ciałem), Flex-Back (możliwość zablokowania oparcia w trzech różnych pozycjach), zabezpieczenie przeciwwstrząsowe (po zwolnieniu blokady oparcie nie może przypadkowo przesunąć się do przodu). Oparcie o ergonomicznym kształcie. Siedzisko ze zintegrowanym podparciem miednicy i zaokrągloną przednią krawędzią.

Miękkie podwójne rolki zabezpieczające, hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.

Siedzenie i oparcie pokryte obiciem. Tapicerka jest oddychająca, ma wyjątkowo miękką powierzchnię, jest niezwykle sprężysta i nadaje się do czyszczenia standardowymi środkami do czyszczenia tapicerek. Całkowite odprowadzanie ładunków we wszystkich komponentach.

Norma:

EN 61340-5-1

Opis techniczny

masa	18 kg
wykonanie rolek	Podwójne rolki zabezpieczające do twardych posadzek
nośność	150 kg
Seria	TEXON
synchroniczny układ mechaniczny	tak
Wersja	z kółkami
głębokość siedziska	455 mm
Wysokość oparcia:	625 mm
wykonanie podstawy	Zestaw rolek
Norma	EN 61340-5-1
materiał siedzenia	tkanina
kolor tapicerki	czarny
szerokość siedziska	480 mm
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości	Sprężyna gazowa
Sposób regulacji wysokości	Dźwignia regulacji wysokości
nośność krzesła	150 kg
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
regulacja wysokości	450 - 620 mm
Rodzaj produktu	Obrotowe krzesło warsztatowe ESD