

Garant**Uchwyty płytek skrawających eco proste, prawe, szerokość skrawania W:
2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273880 2
GTIN	4045197517531
Klasa artykułu	21W

Opis**Zastosowanie:**

W połączeniu z nożami GARANT eco nr **27 3840-27 3846**.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwyty zaciskowych).

chłodzenie wewnętrzne: tak

maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$: 21 mm

Śruby mocujące: 279815 9

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	2 mm
maks. głębokość wcinania $t_{maks.}$	21 mm
Seria	Eco
Śruby mocujące	279815 9
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyty ostrzy

Aksesoria

śruba zaciskowa	279910
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9