


Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261313 12/11
GTIN	4045197655950
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
długość główki L ₁	21,5 mm
śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Wielkość chwytu	12 mm
kod ISO uchwytu	SVJCR/L 1212F11
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500