

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261309 20/11
GTIN	4045197655936
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	SVHCR/L 2020K11
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruby mocujące	269028 22
długość główki L ₁	17 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500