


Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261313 16/11
GTIN	4045197653864
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	16 mm
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SVJCR/L 1616H11
Szerokość funkcjonalna L ₄	20 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
długość główki L ₁	21,5 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500