

**HOLEX®****Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 18 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300300 18     |
| GTIN             | 4045197144058 |
| Klasa artykułu   | 32A           |

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, i klucz mocujący AB nr 308810 / 308830.

norma: DIN 6359

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 50 mm

śruba mocująca zamienna 309900: 16

**Opis techniczny**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub>     | 18 mm |
| wymiar A długości wysięgu      | 63 mm |
| śruba mocująca zamienna 309900 | 16    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Ø zewn. D                                       | 50 mm                              |
| adapter   | SK 50 krótki                       |
| norma   | DIN 6359                           |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69871                          |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 7388-1                         |
| Kształt   | AD                                 |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 µm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |

## Aksesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK                       | 308830 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308795 50 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50                                       | 308740 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50                         | 308610 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50                         | 308620 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK                      | 308820 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK     | 308810 50 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308700 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308790 50 |
|  | 308765 50 |

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50

308605 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50

308600 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308760 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308650 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50