

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
długość główki L <sub>1</sub>	23,5 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1604..
płytko podporowa	269005 8
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	16 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
kod ISO uchwytu	SVHCR/L 2525M16
Wielkość uchwytu	25 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowa Typ 8

269005 8

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500