

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261313 25/11
GTIN	4045197655967
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
kod ISO uchwytu	SVJCR/L 2525M11
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
śruby mocujące	269028 22
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L ₁	26 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500