

**Garant****Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 50 A = 130, Ø mocowania D1: 8mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	300345 8
GTIN	4045197284068
Klasa artykułu	31A

## Opis

**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

**GARANT –**

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

## Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	130 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	8
Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
Ø zewn. D	28 mm
adapter	SK 50 A = 130
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

## Akcesoria

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
	308660 50

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego,uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308610 50

Sworznie dociągającekształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308605 50

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 8 mm

309900 8