


Garant**Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HB7020, skok: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270712 4
GTIN	4045197369567
Klasa artykułu	21J

Opis**Wykonanie:**

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.

Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
skok gwintu	4 mm
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	zewn.
rodzaj zastosowania	prawe
Profil płytki skrawającej	Profil pełny
Gatunek	HB7020
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF

Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	M-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	4,76 mm
Wielkość płytki L	22 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia gwintów

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	30 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	120 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	120 m/min	N
ciągle	nadaje się warunkowo		
nieregularnie	nadaje się		
przerywanie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

