

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	269013 2
kod ISO uchwytu	SVJCR/L 2020K16
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	VC.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269028 2
długość główki L ₁	29,5 mm
płytką podporową	269005 8
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowa Typ 8

269005 8

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500