

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261308 16/11
GTIN	4045197655899
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Wielkość chwytu	16 mm
śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1103..
kod ISO uchwytu	SVHCR/L 1616H11
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
wielk. płytki	11 mm
długość główki L <sub>1</sub>	13 mm
długość całkowita L	100 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Aksesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500