

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

płytką podporowa	269005 8
śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
pasująca wymienna płytką skrawającą	VC.. 1604..
kod ISO uchwytu	SVJCR/L 2525M16
długość główki L ₁	32,5 mm
Wielkość chwytu	25 mm
wielk. płytki	16 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

płytki podporowe Typ 8

269005 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500