



## Śruby pierścieniowe, Ø gwintu: M42



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086472 M42
GTIN	2050001757920
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

#### wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

#### SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 24 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 80 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 144 mm

Ø kołnierza podstawy C: 85 mm

wymiar D: 32 mm

długość gwintu nakrętki E: 30 mm

### Opis techniczny

Ø gwintu	M42
długość gwintu nakrętki E	30 mm
Ø zewnętrzna pierścienia B	144 mm

masa	4,15 kg
Ø pierścienia D	32 mm
Ø wewnętrzna pierścienia A	80 mm
wysokość całkowita F	147 mm
Ø kołnierza podstawy C	85 mm
Długość gwintu	63 mm
wymiar D	32 mm
Nośność WLL SF 4:1	24 t