

Garant**Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 50 A = 130, Ø mocowania D1: 14mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300345 14
GTIN	4045197284099
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

GARANT –

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	14 mm
wymiar A długości wysięgu	130 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	12
Ø zewn. D	44 mm
adapter	SK 50 A = 130
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Aksesoria

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
	308660 50

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50

Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN
ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków
niesamohamownych o wielkości 50

308820 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka
niesamohamownego 50

308605 50

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 12 mm

309900 12