

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261308 20/16
GTIN	4045197653772
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	15 mm
kod ISO uchwytu	SVHCR/L 2020K16
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
Wielkość chwytu	20 mm
śruby mocujące	269028 2
śruba do płytki podporowej	269013 2
płytki podporowa	269005 8
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

płytki podporowa Typ 8

269005 8

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500