

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261312 20/16
GTIN	4045197653840
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruba do płytki podporowej	269013 2
śruby mocujące	269028 2
płytką podporowa	269005 8
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	29,5 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
kod ISO uchwytu	SVJCR/L 2020K16
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	VC.. 1604..
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

płytki podporowe Typ 8

269005 8

śruby mocujące Typ 22

269028 22

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500