

**Garant****Płytki z zarysem częściowym 60° zewnętrzne, prawe, HB7010, skok: 3,5-5mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	270744 3,5-5
GTIN	4045197369666
Klasa artykułu	21J

## Opis

### Wykonanie:

**Płytki z zarysem częściowym 60° do gwintów zewnętrznych.**

## Opis techniczny

Materiał ostrza	HM
Maksymalny skok gwintu	5 mm
skok gwintu	3,5 mm
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	zewn.
rodzaj zastosowania	prawe
Profil płytki skrawającej	profil częściowy
Gatunek	HB7010
Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF

Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	4,76 mm
Wielkość płytki L	22 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia gwintów

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	250 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	180 m/min	N
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	P
Stal < 55 HRC	nadaje się warunkowo	40 m/min	H
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	130 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
ciągle	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		

