

**HOLEX®**
**Oprawki Weldon, kształt AD, SK 50 krótki, Ø mocowania D1: 16 mm**

**Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300300 16     |
| GTIN             | 4045197144041 |
| Klasa artykułu   | 32A           |

**Opis**
**Wykonanie:**

Z otworem na Balluffchip.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600 – 308806, i klucz mocujący AB nr 308810 / 308830.

norma: DIN 6359

Norma na uchwyt: DIN 69871

Norma na uchwyt: ISO 7388-1

Kształt: AD

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 48 mm

śruba mocująca zamienna 309900: 16

**Opis techniczny**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| śruba mocująca zamienna 309900 | 16    |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>     | 16 mm |
| wymiar A długości wysięgu      | 63 mm |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Ø zewn. D                                       | 48 mm                              |
| adapter   | SK 50 krótki                       |
| norma   | DIN 6359                           |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69871                          |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 7388-1                         |
| Kształt   | AD                                 |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 µm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |

## Akcesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308765 50 |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50                                       | 308600 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50                           | 308605 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50             | 308615 50 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308700 50 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50                                       | 308740 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK                      | 308820 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50                         | 308610 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50                         | 308650 50 |
|  | 308795 50 |

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308720 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308812 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50

308640 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308785 50

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308760 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK

308830 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308790 50