

**Garant****Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 50 A = 130, Ø mocowania D1: 25mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300345 25     |
| GTIN             | 4045197284136 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis****Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

**GARANT –**

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| wymiar A długości wysięgu         | 130 mm        |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 25 mm         |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 25            |
| Ø zewn. D                         | 65 mm         |
| adapter                           | SK 50 A = 130 |
| norma                             | DIN 6359      |
| Norma na uchwyt                   | ISO 7388-1    |
| Kształt                           | ADB           |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe         |

## Aksesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50  | 308760 50 |
| Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50  | 308765 50 |
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50   | 308740 50 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50  | 308620 50 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50  | 308610 50 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50   | 308660 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50  | 308615 50 |
| Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50  | 308640 50 |
| Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50  | 308795 50 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 50  | 308605 50 |
| Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50 | 308820 50 |
| Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50  | 308650 50 |
|  | 308830 50 |

Klucze do mocowania sworzni dociągających ISO 7388  
pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50

Sworznie dociągające kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308600 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308785 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrznego, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308790 50

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 25 mm

309900 25