

Garant**Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 50 A = 130, Ø mocowania D1: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300345 32
GTIN	4045197284143
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.

GARANT –

Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	32 mm
wymiar A długości wysięgu	130 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900	32
Ø zewn. D	72 mm
adapter	SK 50 A = 130
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Aksesoria

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągającekształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7,kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308830 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągającekształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 50	308820 50
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
	308650 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

Sworznie dociągająceuszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308760 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego,uszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308720 50

Sworznie dociągająceuszczelnione do stożka niesamohamownego 50

308660 50

Śruba mocująca zamienna do otworu oprawki Ø D1 32 mm

309900 32