

**Garant****Oprawki Weldon, kształt ADB,, SK 50 A = 160, Ø mocowania D1: 6 mm**

## Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300350 6      |
| GTIN             | 4045197284150 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

## Opis

### Wykonanie:

Z otworem na Balluffchip.

### GARANT –

Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Jakość wyważenia G 2,5 / 25000 obr./min.

### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

### Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Ø zewn. D: 25 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 6

## Opis techniczny

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub>        | 6 mm          |
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6             |
| Ø zewn. D                         | 25 mm         |
| adapter                           | SK 50 A = 160 |
| norma                             | DIN 6359      |
| Norma na uchwyt                   | DIN 69871     |
| Norma na uchwyt                   | ISO 7388-1    |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Kształt   | ADB                                |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe         |

## Akcesoria

|  |           |
|--|-----------|
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50                         | 308610 50 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK      | 308812 50 |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50                                       | 308600 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK                      | 308820 50 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50                         | 308650 50 |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50                                       | 308640 50 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308795 50 |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK                       | 308830 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308760 50 |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 | 308720 50 |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50                               | 308765 50 |
|  | 308700 50 |

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu  
wewnętrzny, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka  
niesamohamownego 50

308620 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308790 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B  
do stożka niesamohamownego 50

308615 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308660 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka  
niesamohamownego 50

308740 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka  
niesamohamownego 50

308605 50

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg  
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK

308810 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 50

308785 50