

**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	10 mm
Wielkość chwytu	20 mm
kod ISO uchwytu	SVVCN 2020K16
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	31 mm
płytki podporowa	269005 8
śruba do płytki podporowej	269013 2
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
śruby mocujące	269028 2
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

Rodzaj produktu

Noże

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

śruba do płytki podporowej Typ 2

269013 2

śruby mocujące Typ 22

269028 22

płytki podporowa Typ 8

269005 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500