

**Garant****Oprawki Whistle-Notch, kształt ADB, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 8 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 300430 8      |
| GTIN             | 4045197284396 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

**Opis****Wykonanie:**

Ze śrubą oporową. Wszystkie chwytty przetoczone na twardo (spokojna praca). Z otworem Ballufchip.

**Cecha szcz.:**

Narzędzie jest bocznie zablokowane śrubą mocującą, a od tyłu wsparte śrubą ograniczającą. Dzięki temu osiągnięto naprężenie bez luzów i pracę bez wibracji.

**Zalety:**

Narzędzie jest bocznie zablokowane śrubą mocującą, a od tyłu wsparte śrubą ograniczającą. Dzięki temu osiągnięto naprężenie bez luzów i pracę bez wibracji.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym i z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

· **Utrata długości przez zaszlifowanie przednie wiertła może zostać skorygowana przez osiowe przestawienie długości w uchwycie narzędziowym.**

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

Ø zewn. D: 28 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 8

**Opis techniczny**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| wymiar A długości wysięgu | 50 mm |
|---------------------------|-------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Śruba mocująca zamienna nr 309900               | 8                                  |
| Ø mocowania D <sub>1</sub>                      | 8 mm                               |
| Ø zewn. D                                       | 28 mm                              |
| adapter   | SK 40 krótki                       |
| norma   | DIN 6359                           |
| Norma na uchwyt                                 | DIN 69871                          |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 7388-1                         |
| Kształt   | ADB                                |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 µm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Rodzaj produktu                                 | Stożkowe uchwyty zaciskowe         |

## Akcesoria

|   |           |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40           | 308806 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40           | 308804 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40            | 308615 40 |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308795 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308805 40 |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40                        | 308620 40 |
| Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40           | 308802 40 |
| Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40                          | 308605 40 |

|   |            |
|---|------------|
| Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 40  | 308740 40  |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                     | 308660 40  |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308765 40  |
| Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308625 40  |
| Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK                       | 308820 40  |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40   | 308803 40  |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308790 40  |
| Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                     | 308635 40  |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308700 40  |
| Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40  | 308720 40  |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40                          | 308610 40  |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308785 40  |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308780 40  |
| Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40                          | 308650 40  |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                                | 308760 40  |
| Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M                  | 308670 40M |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK       | 308812 40  |

|   |           |
|---|-----------|
| Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40   | 308801 40 |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK      | 308810 40 |
| Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK                        | 308830 40 |
| Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40 | 308630 40 |
| Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40  | 308640 40 |
| Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40  | 308600 40 |