

**Śruby pierścieniowe, Ø gwintu: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086472 M6
GTIN	2050001757999
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 0,4 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 25 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 45 mm

Ø kołnierza podstawy C: 25 mm

wymiar D: 10 mm

długość gwintu nakrętki E: 10 mm

Opis techniczny

Ø zewnętrzna pierścienia B	45 mm
Ø kołnierza podstawy C	25 mm
masa	0,09 kg

Ø pierścienia D	10 mm
wysokość całkowita F	45 mm
długość gwintu nakrętki E	10 mm
Ø wewnętrzna pierścienia A	25 mm
Ø gwintu	M6
Długość gwintu	13 mm
wymiar D	10 mm
Nośność WLL SF 4:1	0,4 t