

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruba do płytki podporowej	269013 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	12,5 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	150 mm
kod ISO uchwytu	SVVCN 2525M16
pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1604..
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	38 mm
wielk. płytki	16 mm
Wielkość chwytu	25 mm
śruby mocujące	269028 2
płytki podporowa	269005 8
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 2	269013 2
śruby mocujące Typ 22	269028 22
śruby mocujące Typ 2	269028 2
płytki podporowa Typ 8	269005 8
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500