

Garant**Wytaczaki z HSS, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 25/16 mm kod ISO uchwytu: AH25R SVUCR/L16

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ: 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1604..

minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$: 31,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	16 mm
kod ISO uchwytu	AH25R SVUCR/L16
długość główki L_1	25,5 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
odcinek swobodny	115 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1604..
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{min.}$	31,5 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
śruby mocujące	269028 8
Ø chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm

Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruby mocujące Typ 8	269028 8