

Garant**Oprawki Whistle-Notch, kształt ADB, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 16 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	300430 16
GTIN	4045197284457
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

Ze śrubą oporową. Wszystkie chwytty przetoczone na twardo (spokojna praca). Z otworem Ballufchip.

Cecha szcz.:

Narzędzie jest bocznie zablokowane śrubą mocującą, a od tyłu wsparte śrubą ograniczającą. Dzięki temu osiągnięto naprężenie bez luzów i pracę bez wibracji.

Zalety:

Narzędzie jest bocznie zablokowane śrubą mocującą, a od tyłu wsparte śrubą ograniczającą. Dzięki temu osiągnięto naprężenie bez luzów i pracę bez wibracji.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym i z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835 E i DIN 6535 HE.

· **Utrata długości przez zaszlifowanie przednie wiertła może zostać skorygowana przez osiowe przestawienie długości w uchwycie narzędziowym.**

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wymiar A długości wysięgu: 63 mm

Ø zewn. D: 48 mm

Śruba mocująca zamienna nr 309900: 16

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	63 mm
---------------------------	-------

Śruba mocująca zamienna nr 309900	16
Ø mocowania D ₁	16 mm
Ø zewn. D	48 mm
adapter	SK 40 krótki
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308720 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308605 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 40	308600 40
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 26 mm) do stożka niesamohamownego 40	308625 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308635 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308650 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308620 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 40	308615 40
Sworznie dociągające Mazak, uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40M	308670 40M
Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A (L1 = 29 mm) do stożka niesamohamownego 40	308630 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 40	308640 40
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308660 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 40	308610 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
	308700 40

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu
wewnętrzne, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40

Specjalne sworznie dociągające do stożka
niesamohamownego 40

308740 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka
niesamohamownego 40 SK

308830 40