



Śruby pierścieniowe, Ø gwintu: M48



Dane zamówienia

Numer katalogowy	086472 M48
GTIN	2050001758057
Klasa artykułu	08Y

Opis

Wykonanie:

Wysokiej wytrzymałości śruby i nakrętki pierścieniowe, polakierowane na czerwono, **współczynnik bezpieczeństwa 4.**

wskazówka:

Nie obciążać śrub i nakrętek pierścieniowych pod kątem 90° do osi wkręcania!

SF 4:1 = współczynnik bezpieczeństwa 4.

Nośność WLL SF 4:1: 32 t

Ø wewnętrzna pierścienia A: 90 mm

Ø zewnętrzna pierścienia B: 166 mm

Ø kołnierza podstawy C: 100 mm

wymiar D: 38 mm

długość gwintu nakrętki E: 35 mm

Opis techniczny

wysokość całkowita F	168 mm
masa	6,2 kg
długość gwintu nakrętki E	35 mm

Ø pierścienia D	38 mm
Ø kołnierza podstawy C	100 mm
Ø wewnętrzna pierścienia A	90 mm
Ø gwintu	M48
Ø zewnętrzna pierścienia B	166 mm
Długość gwintu	68 mm
wymiar D	38 mm
Nośność WLL SF 4:1	32 t