

Garant**Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	SVCN 1212F11
śruby mocujące	269028 22
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Długość całkowita L uchwyty neutralnych	80 mm
Wielkość chwytu	12 mm
Długość wysięgu L ₁ uchwyty neutralnych	18 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄ uchwyty neutralnych	6 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500