

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261317 20/11
GTIN	4045197653918
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	31 mm
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	SVVCN 2020K11
śruby mocujące	269028 22
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	10 mm
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
Wielkość chwytu	20 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	72,5 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500