

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261338 25/16
GTIN	4045197654090
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość szyjki $L_4$	16,5 mm
śruby mocujące	269028 8
długość główki $L_1$	44 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	28 mm
kod ISO uchwytu	A25R SVJCR/L16
Przesunięcie osi $L_3$	4,6 mm
wielk. płytki	16 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1604..
długość całkowita $L$	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	24 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	142 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawo
Wewnętrzna głębokość toczenia do	$3 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500