

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	261345 20/11
GTIN	4045197656186
Klasa artykułu	21T

## Opis

Wytaczaki stalowe 20/11 mm kod ISO uchwytu: A20R SVQCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 24 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm

## Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A20R SVQCR/L11
długość główki $L_1$	26,1 mm
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
wielk. płytki	11 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
odcinek swobodny	80 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	24 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VC.. 1103..
$\varnothing$ chwytu	20 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	19 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7