

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261339 25/16
GTIN	4045197654120
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość szyjki L ₄	16,5 mm
Przesunięcie osi L ₃	4,6 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	28 mm
kod ISO uchwytu	A25R SVJCR/L16
pasująca wymienna płytko skrawająca	VC.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	44 mm
śruby mocujące	269028 8
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L ₂	24 mm
Kąt ustawienia κ	142 stopni
Ø chwytu D _s	25 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Aksesoria

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500